


ELEMENT ZACISKOWY | RĘCZNE

HK0900MW

► ZALETY PRODUKTU



► **Małe gabaryty**

do wszystkich popularnych miniaturowych przewodnic szynowych profilowych


► **Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi (dwustabilne)**

za pomocą śruby radełkowanej

► **Rozwiązanie bezobsługowe**

50 000 cykli zaciskania statycznego

► DANE TECHNICZNE



① **Miniaturowa przewodnica szynowa profilowa**

- Do wszystkich popularnych miniaturowych przewodnic szynowych profilowych

② **Nierdzewna śruba radełkowana**

- Do otwierania i zamykania jednostki zaciskowej

③ **Szczęki zaciskowe**

- Gwarancja symetrycznego działania sił dzięki swobodnemu łożyskowaniu

④ **Obudowa**

► INFORMACJE O PRODUKTACH

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA


- Mikromontaż
- Urządzenia optyczne
- Urządzenia medyczne

DODATKOWE INFORMACJE

► **Płyta dystansowa**

Zależnie od wysokości wózka prowadzącego (wymiar D) należy dodatkowo zamówić płytę dystansową do wyrównania wysokości.

► RYSUNKI TECHNICZNE



► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy	HK0900MW
Obsługa	ręczne
Siła utrzymująca [N]	100
teoretyczna siła utrzymująca ($\mu=0,1$) [N]	125
Wartość B10d	50000
Dokładność pozycjonowania +/- [mm]	0,02
Temperatura robocza [°C]	-10 ... +70
Masa [kg]	0.031
Funkcja	zaczepianie
Stan	N (dwustabilne) Pozostaje w bieżącej pozycji
Kierunek montażu	od góry
Moment dokręcania [Nm]	0.17
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS

Rysunek ma charakter schematyczny. Tolerancje ogólne zgodnie z DIN ISO 2768 T14/T2-H. Krawędzie zgodnie z ISO 13715. Element nie ma właściwości przewodzących. Konieczne jest zewnętrzne prowadzenie. Siła trzymania to maksymalna siła, jaką można wywierać w kierunku osiowym. Każdy element zaciskowy i hamulcowy jest testowany przed dostawą pod kątem określonych sił trzymania na hartowanej stalowej szynie z lekko naoliwioną warstwą smarującą (ISO-VG 68) w ramach 100% kontroli. Używanie innych środków smarnych lub powłok szyn może mieć wpływ na współczynnik tarcia. Przed uruchomieniem należy przeczytać instrukcję obsługi. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach dalszego rozwoju. Aktualne i dodatkowe dane można znaleźć w Internecie oraz w instrukcji obsługi na stronie www.zimmer-group.com.