


PINCES PARALLÈLES DEUX MORS

INDIVIDUALISATION ENTRAÎNEMENT PAR POUSSOIR

► SPÉCIFICATIONS PAR RAPPORT AU PRODUIT STANDARD



- Cinématique du poussoir au lieu du vérin pneumatique
- Géométrie du coulisseau personnalisable
- Pas d'approvisionnement direct en énergie
- La force de préhension est générée par un ressort intégré
- Sens de préhension sélectionnable, fermeture ou ouverture

► SÉRIES PERSONNALISABLES



Série GPP5000
Pincers parallèles deux mors



Série GPP5000AL
Pincers parallèles deux mors



Série MGP800
Pincers parallèles deux mors



Série GK
Pincers radiales deux mors

► DESCRIPTION DE L'APPLICATION

- Pour l'ouverture ou la fermeture, on peut par exemple utiliser un cylindre fixe, une came ou une came.
- Ces pincers sont typiquement utilisées en combinaison avec des tables rotatives ou comme porte-outils pour le transport sans fluide.

► EXEMPLE D'APPLICATION

