


角法兰

WFR 系列



与您的机器人灵活连接

转接板是根据EN ISO 9409-1标准制造的,因此适用于不同制造商的大多数机器人类型。

第1步:选择转接板

只需确定机器人法兰盘的节圆直径,你就会收到相匹配的转接板。




超过50种不同的变体

适配器板和角形法兰可与13种不同的夹持器组合 - 形成超过50种不同的变体。从我们的主目录中选择您合适的抓取器。在那里,你会发现各种各样的设计,有或没有抓取力保护,有不同的保护等级或耐高温。

第2步:选择有角度的法兰盘


选择抓手,这将导致直角法兰的出现。



扩展角法兰的功能性

盖板、通风喷嘴或编程笔及丰富的配件,您可以根据自己的需要迅速集成更多的功能。

第3步:选择配件




▶ 第1步:适配器板

订购编号

依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰

▶ 技术数据

APR01	APR02	APR03	APR05
TK 40	TK 50	TK 100	TK 31.5



▶ 第2步:倾斜的法兰盘

订购编号

适合多种结构尺寸

▶ 技术数据

WFR03	WFR04
GPP5004 / GPP5006 / GEP5006 / GPD5004 / GPD5006 / GED5006	GPP5008 / GPP5010 / GEP5008 / GPD5008 / GPD5010 / GED5008 / GPW5008



▶ 第3步:附件

订购编号

设计
可匹配于

▶ 技术数据

ABWFR01	ABWFR02
盖板 WFR03	盖板 WFR04

订购编号

设计
可匹配于

DUWFR01
通风喷嘴 WFR03 / WFR04



订购编号

设计
可匹配于

SPWFR01
编程笔 WFR03 / WFR04

